

## RS30-35F 纳滤卷式膜元件

### 性能特点

RS30-35F 纳滤膜元件采用专有复合膜，能够使一价盐透过而截留二价以上盐，也可截留分子量约为 300-500 道尔顿中性分子。主要应用于高价金属离子浓缩、重金属去除、氯化钠渗滤、糖分离、乳清蛋白浓缩与脱盐、肽浓缩及脱盐。

### 产品规范

#### 膜元件参数


产 品	平均流量 gpd(m <sup>3</sup> /d)	平均截留率 %	测试条件
RS30-35F	10800 (40.7)	96.0%	1

注：24 小时运行后测平均脱盐率。单个膜元件流量可能波动范围+25%/-25%。

测试条件 1: 2000ppm MgSO<sub>4</sub> 溶液，操作压力 110psi，温度 25°C，pH7，15%回收率

### 规格参数

图 1



规格	接头	直径 英寸(cm)			包装重量 (kg)
		A	B	C	
8040	平接头	40.00 (101.6)	1.125(2.85)	7.9(20.1)	16

## 操作条件

• 产品型号	RS30-35F
• 最大操作压力	600psi
• 单支膜压降	<12psi
• 回收率	15%
• 最高操作温度	50°C
• 最高清洗温度	50°C
• 连续工作 PH 范围	3.0-9.0
• 清洗 PH 范围	2.0-10.5
• 允许最大余氯含量	500ppm-h
• 进水	NTU <1, SDI <5

## 贮存信息

- 在首次使用之前，所有膜元件必须在原包装的保存条件下贮存。
- 低于 0 摄氏度的运输环境可能会造成不可逆的膜损伤，高于 30 摄氏度的运输环境可能会造成膜性能衰退以及保护液变质。
- 存放在凉爽、干燥、避光的地方，保存温度在 0 °C到 30 °C时，最长储存时间为 6 个月。

## 通用信息

- 膜元件一旦润湿，必须始终保持湿润。
- 因用户没有严格遵守本规范设定的操作限制和导则造成的实际问题，我方承诺的有限质保将失效。
- 系统长期处于停机状态，以防微生物滋长，我方建议将膜元件放入保护液静置。
- 若用户使用不兼容的化学药品和润滑剂对原件造成不当影响，需要承担相应责任。
- 单根压力容器的最大允许压降是 60 psi (4.1bar) 。
- 无论何时都应该避免产品水侧产生背压，以免导致不良问题。